

風雅

頭を守る風雅ヘッド

ヘルメット内に風を送って放熱します。風速は業界トップクラス!

■ヘルメット内と首の2方向送風

柔軟性のあるシリコン製のノズルからヘルメット内と首元の2方向に送風します。ヘルメット内へは大量に送風、エアフレッシュして、汗を気化して放熱します。首元へはスリットを通じて適度なエアを送風、首元をさわやかにします。



「風雅ヘッド」はヘルメット内に風を送り込むことで汗を気化して放熱します。体温調整で重要なのは頭を冷やすこと。脱水症状になりにくい効果的な対処法です。炎天下や蒸した屋内作業から頭を守ります。

【バッテリー】

ペタLEDヘッドライトUシリーズと共通して使用できます。
※セットにはリチウムイオン充電電池 LE-ZP3729Cが付属します。

【シリコンバンド】

シリコンバンドに本体、コントローラー、バッテリーを取り付けてヘルメットに固定する。

【コントローラー】

風量をコントロールするユニット。クリップでヘッドバンドに取付けできる。

■風速業界トップクラス強力送風

状況や体調で選べる3段階切替式

風速 (単位:m/s)

	弱	中	強
風雅ヘッド	1.8	2.2	3.0
他社 タレ型送風機	1.0	-	2.5
他社 電池室一体型送風機	-	-	0.5

※風雅ヘッドはLE-ZP3729/バッテリー使用時の可動時間
※自社基準による測定値

■小型・軽量バッテリーで丸1日送風

「強」で使用しても **8時間**※と長時間の駆動ができる高性能バッテリーシステムです。しかも70gと軽量です。


風雅ヘッド送風時間(H)

弱:18h
中:15h
強:8h



■適合ヘルメット

本製品は一般的なヘルメットに取付けることができますが、ヘルメット後部のツバが **←(19mm)→** 範囲に収まるものを使用してください。下記のような一部のヘルメットには適合しない場合があります。



【ファン/メッシュガード】
ファンへの異物混入を防ぐメッシュガード

LEDライトUシリーズ用 ZPC充電電池共用で使い方が広がります。

■直接充電機につなぐ場合

